

Mitutoyo

Rakennemikrometri, Mittausalue: 0-6,5mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	426200 0-6,5
GTIN	4946368020815
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

Kokonaan karkaistu mittauskara ja heijastamaton, kromattu mittarumpu. **Pyörivä kara**, ilman kovametallisia vastinpintoja ja räikkää, **erittäin lyhyt malli, kupera vastinpinta**.

Käyttö:

Asennettavissa esimerkiksi koneisiin, laitteisiin, kojeisiin ja mittauslaitteisiin säädettäväksi mittapöytärajoittimeksi.

Huomautus:

Erikoiskokoja saatavissa.

Tekninen kuvaus

Tukipinnan halkaisija	3 mm
Mittarummun \emptyset	9 mm
Mittausalue	0 - 6,5 mm
Karan \emptyset	3,5 mm
Kiinnitysvarren pituus	6 mm
Kiinnitysvarren \emptyset	6 mm
Kokonaispituus	37 mm
Lukema	0,01 mm
virheraja	0,002 mm
Standardi	Tehdasnormi

Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen
Kalibrointi	B3
Tuotetyyppi	Rakennemikrometri

Palvelut

KalibrointiRakennemikrometri enimmäismittausalue 25 mm	022280 25
DAkS-kalibrointiRakennemikrometri enimmäismittausalue 50 mm	022290 50