

Garant**Monikiinnityskisko 120, Viivaimen pituus: 600mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	360110 600
GTIN	4045197555397
Tuoteluokka	310

Kuvaus**Malli:**

- Kaikki työpinnat tarkkuushiottu, paritarkkuus 0,03 mm.
- Pohjakiskot ja leuat on pintakarkaistu.
- Kompakti modulaarinen rakenne, suuri kiristysvoima jopa 40 kN, suurin kiristysmomentti 50 Nm.
- Kaavio kiinnitysrei'istä sarjavalmistesta GARANT ZeroClamp - nollapistekiinnitysjärjestelmää varten (pistomitta 200 mm), tai käyttämällä kiinnitys- tai reikälevyjä tai kiinnitysrautoja.
- Viivain peruskiskopinnalla mahdollistaa nopeasti toistettavan puristusleukojen asettelun kiinnityskiskojen hammastukseen.
- Eri tikkumitat ovat mahdollisia ristikiinnikkeiden ansiosta.
- Perinteinen ja Grip-kiinnitys.
- Kiinnitysalueita voidaan pidentää yksilöllisesti.
- Helppo kiinnitys vääntömomenttiavaimella.

Käyttö:

- 5 sivun työstöön moniakselisissa työstökeskuksissa.
- Taloudellinen ratkaisu käytettäväksi GARANT ZeroClamp - nollapistekiristysjärjestelmässä, lavoitus- tai automaatiojärjestelmissä tai suoraan konepöydässä tai kiinnitystorneissa.

Erikoistavike:

Kiinnitysleukamuunnelmat, magneettilista, työkalutuet katso nro 360112 – 360129.
Momenttiavain nro 656050 koko 60, kiinnityspultti nro 360025 koko 18M16, kiinnitysrauta nro 360127.

Tekninen kuvaus

Korkeus H	60 mm
Viivaimen pituus	600 mm
Pituus L	600 mm
Leveys B	120 mm
Tuotetyyppi	Kiinnityskisko

Tarvikkeet

Kovametallipäällysteinen suojaleuka Leukojen leveys 120 mm	360124 120
Tartuntaholkki Tyyppi GLATT-HM	360118 GLATT-HM
Kiinnityssalpasarja6 osaa	360127
Päällileuka alumiinia Leukojen leveys 120 mm	360122 120
Yhdensuuntainen kiinnitysleuka Leukojen leveys 120 mm	360115 120
Alasvetoleuka Leukojen leveys 120 mm	360114 120
Perusleuka Tyyppi P	360119 P
Momenttiavainsuunnanvaihtimella Suurin kiristysmomentti 60 Nm	656050 60
Perusleuka Tyyppi F	360119 F
Tartuntaholkki Tyyppi GRIPP-3,8	360118 GRIPP-3,8
päällileuka Materiaali STAHL	360162 STAHL
Kiinteä leuka Leukojen leveys 120 mm	360116 120
ZeroClamp-kiinnityspultti Sisäkierre Tyyppi 18M16	360025 18M16