

Weidmüller 

## Jännitteentarkistin VT CTB



### Tilaustiedot

Tilausnumero	665133
GTIN	4032248405855
Tuoteluokka	73H

### Kuvaus

#### Malli:

Kestävä kotelo, metallipuristin ja pistokärki.

- **Nimellisjännite 3–48 V AC/DC.**
- **Yksittäisten tasojen näyttö 5V; 12V; 24V; 48V.**
- **Mittauskärjen vetotoiminto kaapelieristeen läpi.**
- **Polarisuuden näyttö.**

Työntömekanismi pistokärjen puristamiseksi kaapeliin.

#### Etu:

Kaapelia ei tarvitse tarkistamista varten kuoria.

#### Toiminto:

IP40: Suojaus vierasosien  $\varnothing > 1$  mm, sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla, ja suojaus vedeltä puuttuu.

#### Käyttö:

Henkilöautoille, kuorma-autoille ja sähköpyörille.

#### Standardi:

DIN EN 61010-1; DIN EN 61326.

### Tekninen kuvaus

Näyttö	LED
Työskentelylämpötila	-10 - 50 °C
Johtavuuden testaus	ei
Taajuusalue	0 – 65 Hz

Nimellisjännite	AC/DC 5 – 48 V
IP-suojaluokka	IP 40
Standardi	DIN EN 61010-1
Standardi	DIN EN 61326
Paino	50 g
Kaapelin pituus	100 cm
Reagointiaika	<0,3 s
Testivirta	<0 mA
Kuormitusaikasuhte	10 s
Lepo-/tauoaika	240 s
Kosteus	rF max. 85 %
Likaisuusaste	2
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Valmistajamerkintä	VT CTB
Kokonaispituus	137 mm
Testausalue	3 - 48 V
Tuotetyyppi	Jännitteentarkistustaltta