




Tarkkuusosoitin-kaarimikrometri, Mittausalue: 25-50mm



Tilastiedot

Tilausnumero	422501 25-50
GTIN	2050001838803
Tuoteluokka	46P

Kuvaus

Malli:

Kuluvat osat karkaistu ja hiottu.

Hienoläpätyt **kovametalliset mittauspinnat**.

Kara ja alasin ruostumatonta terästä.

Kaarta ja karan ohjausta ei ole liitetty yhteen, vaan ne on valmistettu yhdestä kappaleesta.

Varustettu painikkeella, jolla vedetään mittausalasin taakse toistuvissa mittauksissa.

Nollaus säätöruuvilla.

Toleranssimerkit nopeaan meno-/hylkymittauksiin.

Eristetty käsisuojaus. Karan lukitusvipu.

Kuvateksti:

Poikkeama luettavissa, tarkkuus 1/1000 mm.

Painike, jolla mittausalasin vedetään taakse.

Tarkkuus:

Tarkkuustulkki 1 µm – mikrometri 2 µm.

Toimituksen sisältö:

Sisältää säätöavaimen.

Huomautus:

CBN-mittauspinnat pyynnöstä.

Kalibrointi: B9

Tarkkuusosoittimen mittausalue: $\pm 0,07$ mm

Mikrometrin näyttö: 0,01 mm

Tarkkuusmittakellon näyttö: 0,001 mm

Mittaускаaren kitasyvyys: 25 mm

Tekninen kuvaus

Mittausalue	25 - 50 mm
Mittauskaaren kitasyvyys	25 mm
Tarkkuusosoittimen mittausalue	±0,07 mm
Mikrometrin näyttö	0,01 mm
Tarkkuusmittakellon näyttö	0,001 mm
Standardi	DIN 863
Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	B9
Tuotetyyppi	Tarkkuusosoitinmikrometri

Palvelut

Kalibrointi Tarkkuusmittakello-mikrometri enimmäismittausalue 200 mm	012240 200
Merkintä lasermerkinnät Tyyppi	018940
Kalibrointi Tarkkuusmittakello-mikrometri enimmäismittausalue 200 mm	022100 200