

**Kaarimikrometri, lautasmaiset mittauspinnat, Mittausalue: 125-150mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	423000 125-150
GTIN	4045197204059
Tuoteluokka	42B

Kuvaus**Malli:**

Suurialaiset karkaistut lautasmittauskärjet. Taottu ja lakattu kaari.

Malli, jossa pyörivä kara.

Käyttö:

Lieriöhammaspyörien ja ruuvipyörien hammasvälien mittaamiseen moduulista 0,8 alkaen.

Toimituksen sisältö:

Koosta 25 – 50 alkaen sisältää 1 tarkistusmitan.

Tekninen kuvaus

Kierteen nousu	0,5 mm
Lautaskärjen Ø	30 mm
Karan Ø	8 mm
Mittarummun asteikko	1/50 mm
Mittausalue	125 - 150 mm
Mittauspintojen yhdensuuntaisuus	6 µm
Lukema	0,01 mm
Kalibrointi	B2
Standardi	DIN 863
mittaustekniikka	analoginen

Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

Palvelut

KalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta enimmäismittausalue 200 mm	022040 200
DAkS-kalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta enimmäismittausalue 200 mm	022050 200