

**Garant****Monikiinnityskisko 120, Viivaimen pituus: 300mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	360110 300
GTIN	4045197555403
Tuoteluokka	310

**Kuvaus****Malli:**

- **Kaikki työpinnat tarkkuushiottu, paritarkkuus 0,03 mm.**
- **Pohjakiskot ja leuat on pintakarkaistu.**
- **Kompakti modulaarinen rakenne, suuri kiristysvoima jopa 40 kN, suurin kiristysmomentti 50 Nm.**
- **Kaavio kiinnitysrei'istä sarjavalmistesta GARANT ZeroClamp - nollapistekiinnitysjärjestelmää varten (pistomitta 200 mm), tai käyttämällä kiinnitys- tai reikälevyjä tai kiinnitysrautoja.**
- **Viivain peruskiskopinnalla mahdollistaa nopeasti toistettavan puristusleukojen asettelun kiinnityskiskojen hammastukseen.**
- **Eri tikkumitat ovat mahdollisia ristikiinnikkeiden ansiosta.**
- **Perinteinen ja Grip-kiinnitys.**
- **Kiinnitysalueita voidaan pidentää yksilöllisesti.**
- **Helppo kiinnitys vääntömomenttiavaimella.**

**Käyttö:**

- **5 sivun työstöön moniakselisissa työstökeskuksissa.**
- **Taloudellinen ratkaisu käytettäväksi GARANT ZeroClamp - nollapistekiristysjärjestelmässä, lavoitus- tai automaatiojärjestelmissä tai suoraan konepöydässä tai kiinnitystorneissa.**

**Erikoistavike:**

Kiinnitysleukamuunnelmat, magneettilista, työkalutuet katso nro 360112 – 360129.

Momenttiavain nro 656050 koko 60, kiinnityspultti nro 360025 koko 18M16, kiinnitysrauta nro 360127.

**Tekninen kuvaus**

Leveys B	120 mm
Viivaimen pituus	300 mm
Korkeus H	60 mm
Pituus L	300 mm
Tuotetyyppi	Kiinnityskisko

## Tarvikkeet

ZeroClamp-kiinnityspultti Sisäkierre Tyyppi 18M16	360025 18M16
Kiinnityssalpasarja6 osaa	360127
Perusleuka Tyyppi F	360119 F
Kiinteä leuka Leukojen leveys 120 mm	360116 120
Tartuntaholkki Tyyppi GRIPP-3,8	360118 GRIPP-3,8
Momenttiavainsuunnanvaihtimella Suurin kiristysmomentti 60 Nm	656050 60
Päällileuka alumiinia Leukojen leveys 120 mm	360122 120
Kovametallipäällysteinen suojaleuka Leukojen leveys 120 mm	360124 120
Perusleuka Tyyppi P	360119 P
Alasvetoleuka Leukojen leveys 120 mm	360114 120
Yhdensuuntainen kiinnitysleuka Leukojen leveys 120 mm	360115 120
Tartuntaholkki Tyyppi GLATT-HM	360118 GLATT-HM
päällileuka Materiaali STAHL	360162 STAHL