



Kaarimikrometri, Mittausalue: 0-25mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	423010 0-25
GTIN	4045197204066
Tuoteluokka	42B

Kuvaus

Malli:

Pallomainen mittausalasin putkien ja muiden kaarevien osien seinämäpaksuuksien mittaamiseen. Mittauskarassa kovametalliset mittauspinnat, mittausalasin Ø 8 mm, karkaistu. Eristetty käsisuoja, lukitusvipu ja esiinvedetty tuntoräikkä.

Tekninen kuvaus

Mittarummun asteikko	1/50 mm
Karan Ø	6,5 mm
Mittausalue	0 - 25 mm
Kierteen nousu	0,5 mm
Lukema	0,01 mm
Kalibrointi	B1
Standardi	DIN 863
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

Palvelut

DAkS-kalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa
enimmäismittausalue 100 mm

022010 100

KalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa
enimmäismittausalue 25 mm

022000 25