

Mitutoyo**Kolmipistemikrometri-sarjat, Mittausalue: 50-300mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 427500 50-300 |
| GTIN | 4946368438337 |
| Tuoteluokka | 44A |

Kuvaus**Malli:**

Mikrometrirunko, pituus 50–63 mm, ja erilaiset jatkokappaleet. **Mikrometrirunkoon ruuvataan halutun mittausalueen mukaan yksi tai useampi jatkokappale.** Jatkokappaleet koostuvat lieriömäisistä mittapaloista.

Kuvateksti:

kierresuojus

Jatkokappale 13 mm

jatkokappale 25 mm

Mikrometrirunko 50 – 63 mm

Tarkkuus:

(3 + jatkokappaleiden määrä + pituus/50) µm.

Toimituksen sisältö:

Mikrometrirunko ja jatkokappaleet.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------|-------------|
| Jatkokappaleiden lukumäärä | 5 |
| Putken Ø | 12,5 mm |
| Mittausalue | 50 - 300 mm |
| Mittarummun Ø | 15 mm |

| | |
|----------------------|------------------------|
| Lukema | 0,01 mm |
| Standardi | Tehdasnormi |
| Mittarummun asteikko | 1/50 mm |
| mittaustekniikka | analoginen |
| Pakkaus | kestävä rasia |
| Kalibrointi | S4 |
| Tuotetyyppi | 2-piste-sisämikrometri |

Palvelut

| | |
|--|---------------|
| KalibrointiSisämikrometrisarja Mittausalue 50-300 mm | 020480 50-300 |
| DAkkS-kalibrointiSisämikrometrisarja Mittausalue 50-300 mm | 020490 50-300 |