

Mitutoyo

Rakennemikrometri, Mittausalue: 0-25mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	426200 0-25
GTIN	4946368021898
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

Kokonaan karkaistu mittauskara ja heijastamaton, kromattu mittarumpu. **Pyörivä mittauskara**, jossa on kovametallinen vastinpinta ja räikkä.

Käyttö:

Asennettavissa esimerkiksi koneisiin, laitteisiin, kojeisiin ja mittauslaitteisiin säädettäväksi mittapöytärajoittimeksi.

Huomautus:

Erikoiskokoja saatavissa.

Tekninen kuvaus

Mittarummun \varnothing	18 mm
Kiinnitysvarren pituus	15 mm
Kiinnitysvarren \varnothing	10 mm
Kokonaispituus	109 mm
Karan \varnothing	6,35 mm
Mittausalue	0 - 25 mm
Lukema	0,01 mm
virheraja	0,002 mm
Standardi	Tehdasnormi
Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen

Kalibrointi	B3
Tuotetyyppi	Rakennemikrometri

Palvelut

KalibrointiRakennemikrometri enimmäismittausalue 25 mm	022280 25
DAkS-kalibrointiRakennemikrometri enimmäismittausalue 50 mm	022290 50