



Nokallinen sisämikrometri, Mittausalue: 50-75mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	426800 50-75
GTIN	4045197204141
Tuoteluokka	42B

Kuvaus

Malli:

Kokonaan karkaistu, hiottu ja läpätty kara. Kavennetut ja pyöristetyt mittausleuat, kovametallipinta. Muuttumaton mittauspaine tuntoräikän ansiosta. Mittarumpu, jossa on siististi kaiverretut mustat jakoviivat ja luvut. Mikrometri kromattu. Säätö- ja kiinnitysruuvit.

Toimituksen sisältö:

Sisältää asetusrenkaan säätöä varten.

Tekninen kuvaus

Mittausalue	50 - 75 mm
Mittarummun Ø	18 mm
Lukema	0,01 mm
virheraja	14 µm
Standardi	Tehdasnormi
Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	B4
Kalibrointi	L7
Tuotetyyppi	Nokallinen sisämikrometri

Palvelut

KalibrointiAsetusrenkas enimmäis-Ø 100 mm	028400 100
DAkS-kalibrointiAsetusrenkas enimmäis-Ø 200 mm	028470 200
KalibrointiNokallinen sisämikrometri enimmäismittausalue 75 mm	022360 75

Tarvikkeet

AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 70 mm	484030 70
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 60 mm	484030 60
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 75 mm	484030 75