

## Mitutoyo

### Kolmipistemikrometri-sarjat, Mittausalue: 50-500mm



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	427500 50-500
GTIN	4946368438344
Tuoteluokka	44A

#### Kuvaus

**Malli:**

Mikrometrirunko, pituus 50–63 mm, ja erilaiset jatkokappaleet. **Mikrometrirunkoon ruuvataan halutun mittausalueen mukaan yksi tai useampi jatkokappale.** Jatkokappaleet koostuvat lieriömäisistä mittapaloista.

**Kuvateksti:**

kierresuojus

Jatkokappale 13 mm

jatkokappale 25 mm

Mikrometrirunko 50 – 63 mm

**Tarkkuus:**

(3 + jatkokappaleiden määrä + pituus/50) µm.

**Toimituksen sisältö:**

Mikrometrirunko ja jatkokappaleet.

#### Tekninen kuvaus

Jatkokappaleiden lukumäärä	6
Mittausalue	50 - 500 mm
Mittarummun Ø	15 mm
Putken Ø	12,5 mm

Lukema	0,01 mm
Standardi	Tehdasnormi
Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	S4
Tuotetyyppi	2-piste-sisämikrometri

### Palvelut

KalibrointiSisämikrometrisarja Mittausalue 50-500 mm	020480 50-500
DAkkS-kalibrointiSisämikrometrisarja Mittausalue 50-500 mm	020490 50-500