




Osoittimellinen hakatulkki ilman mittauskärkiä, Mittausalue: 0-30mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	424904 0-30
GTIN	2050001053299
Tuoteluokka	43A

Kuvaus

Malli:

Mittauspää ja -kara – tarkat kartioporausket vaihdettavien mittauskärkien kiinnittämistä varten. Yleiskäyttöinen, jolloin kaikentyyppiset mittausongelmat voidaan ratkaista.

Tukeva, taottu teräskaari, jossa on lämmöneriste. Alasin ja mittauskara ruostumatonta, karkaistua terästä. Alasin jousitettu ja vedettävissä vivulla sisään, kun työkappale viedään mittauspintojen väliin. Mittauskaran mittausalue säädettävissä hammastangolla ja pyälletyllä kierukalla. Säädetään mittapalojen avulla. Säädettävä keskitysohjain asetetaan työkappaleen keskikohtaan. **Mittausvoima pysyy vakiona** mittausvoimajousen ansiosta. Sopii käytettäväksi kaikkien näyttölaitteiden kanssa (ei sisälly hintaan), joissa on 8 mm:n kiinnitysvarsi. Suositellaan tarkkuustulkkia nro 434674, koko 25/0,5 ja koko 50/1 tai nro 434670. **Työkappaleen toleranssipoikkeamat ovat luettavissa numeroina näyttölaitteesta.**

Toimituksen sisältö:

Ilman tarkkuustulkkia, **sisältää** puukotelon.

Erikoistarvike:

Asetusmitat, tarkkuusosoittimet nro 434670 ja 434674. Valurautajalustat, tarkkuusosoittimen pitimet mittausliikkeen suoraan siirtoon, mittauskärjet.

Kalibrointi: M5

Mittauskärkien liike: 2 mm

Mittausvoima: 7,5 N

Tekninen kuvaus

Mittausvoima	7,5 N
Mittausalue	0 - 30 mm
Mittauskärkien liike	2 mm
Standardi	Tehdasnormi
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	L9
Tuotetyyppi	Osoittimellinen hakatulkki

Palvelut

Kalibrointi Säädetty hakatulkki	018530
Merkintä lasermerkinnät Tyyppi	018940
Kalibrointi Säädetty hakatulkki Tyyppi RL	028730 RL