



## Nokallinen sisämikrometri, Mittausalue: 75-100mm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 426800 75-100 |
| GTIN         | 4045197204158 |
| Tuoteluokka  | 42B           |

### Kuvaus

#### Malli:

Kokonaan karkaistu, hiottu ja läpätty kara. Kavennetut ja pyöristetyt mittausleuat, kovametallipinta. Muuttumaton mittauspaine tuntoräikän ansiosta. Mittarumpu, jossa on siististi kaiverretut mustat jakoviivat ja luvut. Mikrometri kromattu. Säätö- ja kiinnitysruuvit.

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää asetusrenkaan säätöä varten.

### Tekninen kuvaus

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Mittarummun $\emptyset$ | 18 mm                     |
| Mittausalue             | 75 - 100 mm               |
| Lukema                  | 0,01 mm                   |
| virheraja               | 16 $\mu$ m                |
| Standardi               | Tehdasnormi               |
| Mittarummun asteikko    | 1/50 mm                   |
| mittaustekniikka        | analoginen                |
| Pakkaus                 | kestävä rasia             |
| Kalibrointi             | B4                        |
| Kalibrointi             | L7                        |
| Tuotetyyppi             | Nokallinen sisämikrometri |

---

## Palvelut

|   |            |
|---|------------|
| DAkkS-kalibrointiAsetusrenkas enimmäis-Ø 200 mm                 | 028470 200 |
| KalibrointiAsetusrenkas enimmäis-Ø 100 mm                       | 028400 100 |
| KalibrointiNokallinen sisämikrometri enimmäismittausalue 100 mm | 022360 100 |

---

## Tarvikkeet

|  |            |
|--|------------|
| AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 80 mm  | 484030 80  |
| AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 90 mm  | 484030 90  |
| AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 100 mm | 484030 100 |