



Tarkkuusosoitin-kaarimikrometri, Mittausalue: 0-25mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	422510 0-25
GTIN	4045197203991
Tuoteluokka	42B

Kuvaus

Malli:

Kuluvat osat karkaistu ja hiottu.

Hienoläpätyt **kovametalliset mittauspinnat**.

Kara ja alasin ruostumatonta terästä.

Kaarta ja karan ohjausta ei ole liitetty yhteen, vaan ne on valmistettu yhdestä kappaleesta.

Varustettu painikkeella, jolla vedetään mittausalasin taakse toistuvissa mittauksissa.

Nollaus säätöruvilla.

Toleranssimerkit nopeaan meno-/hylkymittauksiin.

Eristetty käsisuojaus. Karan lukitusvipu.

Kuvateksti:

Poikkeama luettavissa, tarkkuus 1/1000 mm.

Painike, jolla mittausalasin vedetään taakse.

Tarkkuus:

Tarkkuustulkki 1 µm – mikrometri 3 µm.

Toimituksen sisältö:

Sisältää säätöavaimen.

Tekninen kuvaus

Tarkkuusosoittimen mittausalue	± 0,045 mm
Mikrometrin näyttö	0,01 mm
Tarkkuusmittakellon näyttö	0,001 mm
Mittausalue	0 - 25 mm

Mittauskaaren kitasyvyys	18 mm
Standardi	DIN 863
Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	B9
Tuotetyyppi	Tarkkuusosoitinmikrometri

Palvelut

KalibrointiTarkuusmittakello-mikrometri enimmäismittausalue 25 mm	022100 25
--	-----------