

**Tarkkuusosoitin-kaarimikrometri, Mittausalue: 25-50mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	424800 25-50
GTIN	4059192004682
Tuoteluokka	43A

Kuvaus**Malli:**

Mittauskara ruostumatonta terästä, karkaistu ja hiottu. Mittauspinnat kovametallia. Käyttö- ja luentaosat mattakromattuja. Eristetty käsisuojus. Tasainen mittausvoima. Liikkuva mittauskara, takaisinvedettävä. Laite sopii erityisesti tarkoille sarjaosille.

Tarkkuus:

Tarkkuusmittakello 1 µm – mikrometrin mittauspoikkeama E MPE ±2 µm.

Toimituksen sisältö:

Sisältää tarkkuusosoittimen Millimess nro 434674/1 koko 50/1.

Tekninen kuvaus

Mittausalue	25 - 50 mm
Tarkkuusosoittimen mittausalue	± 0,05 mm
Mittarummun Ø	18 mm
Tarkkuusmittakellon näyttö	0,001 mm
Karan Ø	7,5 mm
Mikrometrin näyttö	0,01 mm
Standardi	Tehdasnormi

Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	B14
Tuotetyyppi	Tarkkuusosoitinmikrometri

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/424800-25-50>