

Mitutoyo

Syvyysmikrometri, Mittausalue: 0-100mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 425200 0-100 |
| GTIN | 4946368016382 |
| Tuoteluokka | 44A |

Kuvaus

Malli:

Erilaisten mittaussyvyyksien saavuttamiseksi vaihdetaan 25 mm:n välein porrastetut mittaustangot. Kara kokonaan karkaistu ja hiottu. Silta karkaistua työkaluterästä, läpätyt mittauspinnat, mikrometri mattakromattu. Mittarummussa siististi kaiverretut mustat jakoviivat ja luvut. Muuttumaton mittauspaine tuntoräikän ansiosta.

Toimituksen sisältö:

Sisältää mittaustangot.

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------------------|------------|
| Siltapituus | 100 mm |
| Mittausalue | 0 - 100 mm |
| Mittauskärkien määrä | 4 |
| Mittarummun \varnothing | 18 mm |
| Mittauskärjen \varnothing | 4 mm |
| Lukema | 0,01 mm |

| | |
|----------------------|------------------|
| Standardi | DIN 863 |
| Mittarummun asteikko | 1/50 mm |
| mittaustekniikka | analoginen |
| Pakkaus | kestävä rasia |
| Kalibrointi | S15 |
| Tuotetyyppi | Syvyysmikrometri |

Palvelut

| | |
|---|--------------|
| KalibrointiSyvyysmikrometrisarja Mittausalue 0-100 mm | 020780 0-100 |
|---|--------------|