



Rakennemikrometri, Mittausalue: 0-6,5mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	426250 0-6,5
GTIN	4045197204073
Tuoteluokka	42B

Kuvaus

Malli:

Kokonaan karkaistu mittauskara ja heijastamaton, kromattu mittarumpu. **Pyörivä kara**, ilman kovametallisia vastinpintoja ja räikkää, **erittäin lyhyt malli, kupera vastinpinta**.

Käyttö:

Asennettavissa esimerkiksi koneisiin, laitteisiin, kojeisiin ja mittauslaitteisiin säädettäväksi mittapöytärajoittimeksi.

Tekninen kuvaus

Tukipinnan halkaisija	2,5 mm
Karan Ø	3,5 mm
Mittausalue	0 - 6,5 mm
Kiinnitysvarren Ø	6 mm
Kokonaispituus	37 mm
Kiinnitysvarren pituus	6 mm
Mittarummun Ø	9 mm
Lukema	0,01 mm
virheraja	0,002 mm
Standardi	Tehdasnormi
Mittarummun asteikko	1/50 mm

mittaustekniikka	analoginen
Kalibrointi	B3
Tuotetyyppi	Rakennemikrometri

Palvelut

KalibrointiRakennemikrometri enimmäismittausalue 25 mm	022280 25
DAkS-kalibrointiRakennemikrometri enimmäismittausalue 50 mm	022290 50