

Mitutoyo

Kolmipistemikrometri-sarjat, Mittausalue: 50-1000mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	427500 50-1000
GTIN	4946368438351
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

Mikrometrirunko, pituus 50–63 mm, ja erilaiset jatkokappaleet. **Mikrometrirunkoon ruuvataan halutun mittausalueen mukaan yksi tai useampi jatkokappale.** Jatkokappaleet koostuvat lieriömäisistä mittapaloista.

Kuvateksti:

kierresuojus

Jatkokappale 13 mm

jatkokappale 25 mm

Mikrometrirunko 50 – 63 mm

Tarkkuus:

(3 + jatkokappaleiden määrä + pituus/50) µm.

Toimituksen sisältö:

Mikrometrirunko ja jatkokappaleet.

Tekninen kuvaus

Mittarummun Ø	15 mm
Jatkokappaleiden lukumäärä	8
Putken Ø	12,5 mm
Mittausalue	50 - 1000 mm

Lukema	0,01 mm
Standardi	Tehdasnormi
Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	S4
Tuotetyyppi	2-piste-sisämikrometri

Palvelut

KalibrointiSisämikrometrisarja Mittausalue 50-1000 mm	020480 50-1000
DAkkS-kalibrointiSisämikrometrisarja Mittausalue 50-1000 mm	020490 50-1000