



## Kaarimikrometri, lautasmaiset mittauspinnat, Mittausalue: 0-25mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	423000 0-25
GTIN	4045197204004
Tuoteluokka	42B

### Kuvaus

**Malli:**

Suurialaiset karkaistut lautasmittauskärjet. Taottu ja lakattu kaari.

Malli, jossa pyörivä kara.

**Käyttö:**

Lieriöhammaspyörien ja ruuvipyörien hammasvälien mittaamiseen moduulista 0,8 alkaen.

**Toimituksen sisältö:**

Koosta 25 – 50 alkaen sisältää 1 tarkistusmitan.

### Tekninen kuvaus

Lautaskärjen Ø	20 mm
Mittauspintojen yhdensuuntaisuus	5 µm
Mittarummun asteikko	1/50 mm
Mittausalue	0 - 25 mm
Karan Ø	8 mm
Kierteen nousu	0,5 mm
Lukema	0,01 mm
Kalibrointi	B1
Standardi	DIN 863
mittaustekniikka	analoginen

Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

## Palvelut

DAkS-kalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa enimmäismittausalue 100 mm	022010 100
KalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa enimmäismittausalue 25 mm	022000 25