

Mitutoyo

Nokallinen sisämikrometri, Mittausalue: 5-30mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	426805 5-30
GTIN	4946368019871
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

Kokonaan karkaistu, hiottu ja läpätty kara. Kavennetut ja pyöristetyt mittaosleuat, kovametallipinta. Muuttumaton mittauspaine tuntoräikän ansiosta. Mittarumpu, jossa on siististi kaiverretut mustat jakoviivat ja luvut. Mikrometri kromattu. Säätö- ja kiinnitysruuvit.

Erikoistarvike:

Störengas nro 484030.

Tekninen kuvaus

Mittarummun \varnothing	18 mm
Mittausalue	5 - 30 mm
Lukema	0,01 mm
virheraja	5 μ m
Standardi	Tehdasnormi
Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	B4
Tuotetyyppi	Nokallinen sisämikrometri

Palvelut

KalibrointiNokallinen sisämikrometri enimmäismittausalue
50 mm

022360 50

Tarvikkeet

AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 19 mm	484030 19
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 4 mm	484030 4
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 3 mm	484030 3
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 30 mm	484030 30
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 11 mm	484030 11
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 7 mm	484030 7
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 22 mm	484030 22
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 8 mm	484030 8
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 6 mm	484030 6
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 14 mm	484030 14
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 25 mm	484030 25
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 12 mm	484030 12
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 16 mm	484030 16
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 24 mm	484030 24
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 5 mm	484030 5
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 9 mm	484030 9
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 26 mm	484030 26
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 28 mm	484030 28
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 20 mm	484030 20
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 10 mm	484030 10
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 18 mm	484030 18
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 15 mm	484030 15
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 13 mm	484030 13
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 17 mm	484030 17

