

Garant**Keskittävä kiinnitin, Leukaväli A: 80mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	360130 80
GTIN	4045197642387
Tuoteluokka	310

Kuvaus**Malli:**

Keskittävä kiinnitin joustavaan käyttöön.

- **Täydellinen toimintavarmuus kapseloinnin ansiosta.**
- **Suuri toistotarkkuus 0,02 mm.**
- **Vaihteleva keskiöasetus $\pm 0,02$ mm.**
- **Käyttöpinnat karkaistut.**
- **Erittäin vankka työkaluteräsrakenne, pinta suojattu pikanitrauksella.**

Etu:

Monikäyttöinen.

- **Joustavan kevyt.**

Käyttö:

Ihanteellinen 5 sivun työstöön, sopii hyvin aihoiden kiinnitykseen.

Sopii:

Monikiinnityskisko nro 360080 ja 360110.

Toimituksen sisältö:

Mukana hylsyavainsarja nro 642700 koko E12.

Erikoistarvike:

Kiinnitysleukavaihtoehdot nro 360135 – 360151.

Tekninen kuvaus

Pituus	110 mm
Paino	2,5 kg
Liikepituus	22 mm
Vääntömomentti	40 Nm
Korkeus	50,2 mm
Leukaväli A	80 mm
Enimmäiskiinnitysvoima	17 kN
Leveys	80 mm
Sopii värikoodiin	ZC 80
Tuotetyyppi	Koneruuvipuristin

Tarvikkeet

Grip-päällileukapari tyypille 80	360141 80
Keskitys-/sovitinlevy Tyyppi T2	360132 T2
Keskittävän kiinnittimen kiristyspultti Tyyppi 18M12/120	360131 18M12/120
Grip-päällileukapari tyypille 80	360142 80
KM-päällileukapari tyypille 80	360137 80
Keskittävän kiinnittimen kiristyspultti Tyyppi 18M12/138	360131 18M12/138
Grip-päällileukapari tyypille 80	360140 80
KM-päällileukapari tyypille 80	360138 80
Keskitys-/sovitinlevy Tyyppi T1	360132 T1
KM-päällileukapari tyypille 80	360135 80
Grip-päällileukapari tyypille 80	360143 80
Päällileukapari, pehmeä tyypille 80	360146 80
KM-päällileukapari tyypille 80	360136 80
Prismaleukapari tyypille 80	360148 80
Päällileukapari, pehmeä tyypille 80	360145 80
Keskittävän kiinnittimen konsoli tyypille 80	360152 80

