



## Tarkkuusosoitin-kaarimikrometri, Mittausalue: 50-100mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	424800 50-100
GTIN	2050001036650
Tuoteluokka	43A

### Kuvaus

**Malli:**

Mittauskara ruostumatonta terästä, karkaistu ja hiottu. Mittauspinnat kovametallia. Käyttö- ja luentaosat mattakromattuja. Eristetty käsisuojus. Tasainen mittausvoima. Liikkuva mittauskara, takaisinvedettävä. Laite sopii erityisesti tarkoille sarjaosille.

**Tarkkuus:**

**Tarkkuusosoitin, DIN 863 – mikrometri 2 µm.**

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää tarkkuusosoittimen Millimess nro 434674/1 koko 50/1.

### Tekninen kuvaus

Mittausalue	50 - 100 mm
Mittarummun Ø	18 mm
Tarkkuusmittakellon näyttö	0,001 mm
Tarkkuusosoittimen mittausalue	± 0,05 mm
Karan Ø	7,5 mm
Mikrometrin näyttö	0,01 mm
Standardi	DIN 863

Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	B14
Tuotetyyppi	Tarkkuusosoitinmikrometri

## Palvelut

DAkS-kalibrointiTarkkuusosoitin-kaarimikrometri enimmäismittausalue 100 mm	022410 100
KalibrointiTarkkuusosoitin-kaarimikrometri enimmäismittausalue 100 mm	022400 100

## Tarvikkeet

Tarkkuusmittakello $\pm$ mittausalue / lukema 50/1 $\mu\text{m}$	434674 50/1
--	-------------