



Rakennemikrometri, Mittausalue: 0-13mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	426250 0-13
GTIN	4045197204080
Tuoteluokka	42B

Kuvaus

Malli:

Kokonaan karkaistu mittauskara ja heijastamaton, kromattu mittarumpu. **Pyörivä kara**, ilman kovametallisia vastinpintoja ja räikkää, **lyhyt malli**.

Käyttö:

Asennettavissa esimerkiksi koneisiin, laitteisiin, kojeisiin ja mittauslaitteisiin säädettäväksi mittapöytärajoittimeksi.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	58,5 mm
Mittausalue	0 - 13 mm
Karan Ø	5 mm
Kiinnitysvarren pituus	9,5 mm
Mittarummun Ø	13 mm
Kiinnitysvarren Ø	9,5 mm
Lukema	0,01 mm
virheraja	0,002 mm
Standardi	Tehdasnormi
Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen

Kalibrointi	B3
Tuotetyyppi	Rakennemikrometri

Palvelut

KalibrointiRakennemikrometri enimmäismittausalue 25 mm	022280 25
DAkS-kalibrointiRakennemikrometri enimmäismittausalue 50 mm	022290 50