

Mitutoyo

Nokallinen sisämikrometri, Mittausalue: 25-50mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	426805 25-50
GTIN	4946368019888
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

Kokonaan karkaistu, hiottu ja läpätty kara. Kavennetut ja pyöristetyt mittausleuat, kovametallipinta. Muuttumaton mittauspaine tuntoräikän ansiosta. Mittarumpu, jossa on siististi kaiverretut mustat jakoviivat ja luvut. Mikrometri kromattu. Säätö- ja kiinnitysruuvit.

Erikoistarvike:

Störengas nro 484030.

Tekninen kuvaus

Mittausalue	25 - 50 mm
Mittarummun \varnothing	18 mm
Lukema	0,01 mm
virheraja	6 μ m
Standardi	Tehdasnormi
Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	B4
Tuotetyyppi	Nokallinen sisämikrometri

Palvelut

KalibrointiNokallinen sisämikrometri enimmäismittausalue
50 mm

022360 50

Tarvikkeet

AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 32 mm	484030 32
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 46 mm	484030 46
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 30 mm	484030 30
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 38 mm	484030 38
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 44 mm	484030 44
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 42 mm	484030 42
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 26 mm	484030 26
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 35 mm	484030 35
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 40 mm	484030 40
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 36 mm	484030 36
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 45 mm	484030 45
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 34 mm	484030 34
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 28 mm	484030 28
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 25 mm	484030 25
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 50 mm	484030 50