

**Garant****Keskittävä kiinnitin, Leukaväli A: 120mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	360130 120
GTIN	4045197680891
Tuoteluokka	310

**Kuvaus****Malli:**

Keskittävä kiinnitin joustavaan käyttöön.

- **Täydellinen toimintavarmuus kapseloinnin ansiosta.**
- **Suuri toistotarkkuus 0,02 mm.**
- **Vaihteleva keskiöasetus  $\pm 0,02$  mm.**
- **Käyttöpinnat karkaistut.**
- **Erittäin vankka työkaluteräsrakenne, pinta suojattu pikanitrauksella.**

**Etu:**

Monikäyttöinen.

- **Joustavan kevyt.**

**Käyttö:**

Ihanteellinen 5 sivun työstöön, sopii hyvin aihoiden kiinnitykseen.

**Sopii:**

Monikiinnityskisko nro 360080 ja 360110.

**Toimituksen sisältö:**

Mukana hylsyavainsarja nro 642700 koko E12.

**Erikoistarvike:**

Kiinnitysleukavaihtoehdot nro 360135 – 360151.

**Tekninen kuvaus**

Paino	5,1 kg
Vääntömomentti	60 Nm
Enimmäskiinnitysvoima	25,5 kN
Leveys	120 mm
Pituus	130 mm
Leukaväli A	120 mm
Liikepituus	25 mm
Korkeus	50,2 mm
Sopii värikoodiin	ZC120
Tuotetyyppi	Koneruuvipuristin

## Tarvikkeet

Keskitys-/sovitinlevy Tyypille T1	360132 T1
KM-päällileukapari tyypille 120	360136 120
Grip-päällileukapari tyypille 120	360140 120
KM-päällileukapari tyypille 120	360135 120
Keskittävän kiinnittimen konsoli tyypille 120	360152 120
Prismaleukapari tyypille 120	360148 120
Keskittävän kiinnittimen kiristyspultti Tyypille 18M12/120	360131 18M12/120
KM-päällileukapari tyypille 120	360138 120
Grip-päällileukapari tyypille 120	360143 120
Päällileukapari, pehmeä tyypille 120	360145 120
Grip-päällileukapari tyypille 120	360141 120
Keskittävän kiinnittimen kiristyspultti Tyypille 18M12/138	360131 18M12/138
Keskitys-/sovitinlevy Tyypille T2	360132 T2