

**Garant****Yhdensuuntainen kiinnitysleuka, Leukojen leveys: 120mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	360115 120
GTIN	4045197555427
Tuoteluokka	310

**Kuvaus****Huomautus:**

Vääntömomentti ja kiristysvoima ovat vakioarvoja ja vain suuntaa antavia (riippuvat materiaalista).

**Tekninen kuvaus**

Leukojen leveys	120 mm
Kiinnitysvoima	10 kN
Kiinnitysvoima	20 kN
Kiinnitysvoima	30 kN
Kiinnitysvoima	40 kN
Vääntömomentti	10 Nm
Vääntömomentti	20 Nm
Vääntömomentti	30 Nm
Vääntömomentti	40 Nm
liikepituus enint.	4 mm
Kiinnitysruuvi AV	8 mm

Naparuuvi AV <sub>1</sub>	4 mm
Tuotetyyppi	Ruuvipuristinleuat