

Garant**DN.G 150608, Laji: HU7305**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250762 HU7305
GTIN	4045197828903
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DN.G 150608 HU7305 Laji: HU7305

lastunmurtaja: AM

Toleranssi: G

Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 5 mmSyöttö f : 0,1 - 0,6 mm/kierr,Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 400 - 600 m/min

Tekninen kuvaus

Laji	HU7305
lastunmurtaja	AM
Syöttö f	0,1 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	400 - 600 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 5 mm
Pääkäyttöalue	N
Nirkon säde	0,8 mm

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
Pinnoitus	pinnoittamaton
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150608
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	G
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä