


**Suuntaisrajoitinpari, T-uran nimellismitta: 28mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	375500 28
GTIN	4020772074357
Tuoteluokka	35A

**Kuvaus****Malli:**

Miinustoleranssi h7 tarkoitettu konepöytäuriin, joiden toleranssi on H8 Korkeusmitta toleranss. IT 5 muk.

**Käyttö:**

- Suuntaispaloina konepöytien uriin.
- Suuntaispaloina kiinnitysjärjestelmissä. Muut suuntaispalat: katso nrot 366400 – 366750.

**Raaka-aine:**

Karkaistua terästä.

**Tekninen kuvaus**

T-uran nimellismitta	28 mm
Pituus	160 mm
Korkeus	100 mm
Leveystoleranssi h7	-0,021 mm
Korkeustoleranssi pareittain IT5	0,015 mm
tyyppi	6350
Tuotetyyppi	Suuntaispalat

