

**Perusmutteri, Kierre: M20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	375385 M20
GTIN	4020772082437
Tuoteluokka	35A

Kuvaus**Malli:**

Korkea mutteri (=1,5 d korkea), tasainen pää, aluslevyjen nro 375340 asettamiseen ja pallopää, kartiokuppilevyjen nro 375355 D tai nro 375360 G asettamiseen.

Standardi:

DIN 6330 B

Raaka-aine:

Nuorrutusterästä, lujuus 10

Tekninen kuvaus

Avainkoko SW	30 mm
Kulmamitta e	33,5 mm
Laipan Ø	37 mm
Laipan korkeus	6 mm
Kokonaispituus	30 mm
Kierre	M20

tyyppi	6330B
Tuotetyyppi	Mutteri