



Pystykiinnitin vaakajalusta, Tyyppi: 6



Tilaustiedot

Tilausnumero	376500 6
GTIN	4020772007799
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Malli:

Vaakasuora jalusta asennuslevyihin ja vastaaviin kiinnittämistä varten.

- **Kompakti koko uuden kahvan ansiosta.**
- **Ergonominen 2-komponenttikahva, hyvä käyttömukavuus suurennettun käsituen ansiosta.**
- **Puristuskara suojattu häviämiseltä.**
- **Sormisuoja varmistuskiinnityksellä ilman tarttumismahdollisuutta.**

Käyttö:

Nopeaan kiinnittämiseen ja irrottamiseen sarjatuotannossa tai asennettavaksi erikoiskiinnittimiin. Sopii kiinnittämiseen porattaessa, kalvittaessa, hiottaessa, taivutettaessa, hitsattaessa, asennettaessa jne.

Tekninen kuvaus

Puristusvoima P2	5500 N
Reiän Ø d	13 mm
Reikien etäisyys e	50,5 mm

Puristusvoima P1	3400 N
Puristuskara	M12×110 mm
Kokonaiskorkeus	333 mm
Kokonaispituus	231 mm
Reikien etäisyys f	67,5-72,5 mm
tyyppi	6800J
Kiinnityskorkeus H	81 mm
Tuotetyyppi	Pystykiinnitin