



## Kiristysruuvisarja, T-urannimellismitta/kierre: 10/M10mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	375400 10/M10
GTIN	4020772082987
Tuoteluokka	35A

### Kuvaus

#### Malli:

Kaikki osat nuorrutettu. Lujuusluokka 8.8 tai 10.  
Tukevassa kääntökannellisessa puukotelossa.

#### Toimituksen sisältö:

T-uraruuvit nro 375300 DIN 787: 4 kpl/63 mm; 4 kpl/100 mm; 2 kpl/40 mm  
Vaarnaruuvit nro 375380 DIN 6379: 4 kpl/50 mm; 4 kpl/80 mm; 4 kpl/200 mm  
Korkeat mutterit nro 375385, DIN 6330 B: 4 kpl  
Pidennysmutterit nro 375395: 4 kpl  
Aluslevyt nro 375340 DIN 6340: 4 kpl  
Aseteltavat aluslevyt ja kartiokupit nro 375350; 375360 DIN 6319 C + G: 4 kpl

### Tekninen kuvaus

Puulaatikon korkeus	32 mm
T-uran nimellismitta	10 mm
Puulaatikon leveys	188 mm
Kierre	M10
Puulaatikon pituus	254 mm

tyyppi	6520
Tuotetyyppi	Kiinnitysruuvi