

**Suuntaisrajoitinpari, T-uran nimellismitta: 12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	375500 12
GTIN	4020772074289
Tuoteluokka	35A

Kuvaus**Malli:**

Miinustoleranssi h7 tarkoitettu konepöytäuriin, joiden toleranssi on H8 Korkeusmitta toleranss. IT 5 muk.

Käyttö:

- Suuntaispaloina konepöytien uriin.
- Suuntaispaloina kiinnitysjärjestelmissä. Muut suuntaispalat: katso nrot 366400 – 366750.

Raaka-aine:

Karkaistua terästä.

Tekninen kuvaus

T-uran nimellismitta	12 mm
Korkeustoleranssi pareittain IT5	0,011 mm
Pituus	100 mm
Leveystoleranssi h7	-0,018 mm
Korkeus	40 mm
tyyppi	6350
Tuotetyyppi	Suuntaispalat

