



Kaksoishiomakone ECO, 230 V, Tyyppi: W150



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 077502 W150 |
| GTIN | 2050001694607 |
| Tuoteluokka | 03S |

Kuvaus

Malli:

Yksivaiheinen vaihtovirralla käyvä kaksoishiomakone, jossa on **hiljainen, huoltoa kaipaamaton moottori. Suuret silmien suojakilvet** varmistavat käyttäjän hyvän turvallisuuden.

Työkappaleen tuet voidaan **säätää ilman työkaluja.**

Jälleenkäynnistymissuoja estää koneen tahattoman käynnistymisen sähkökatkon jälkeen.

Toimituksen sisältö:

Hiomalaikat, normaalikorundi NK36 ja NK60.

Huomautus:

Sopivat hiomalaikat löytyvät alkaen numerosta 596100 ja numerosta 568733.

Sopiva konejalusta nro 077513 koko DS04, sovitinlevy nro 077515 koko ECO.

Tehonkulutus: 520 W

Enimmäiskierrosluku: 2900 min⁻¹

Hiomalaikan Ø D: 150 mm

Hiomalaikan leveys T: 20 - 25 mm

Hiomalaikan reiän Ø H: 32 mm

Paino: 16 kg

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------|-------|
| Paino | 16 kg |
| Valmistajamerkintä | W150 |

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Enimmäiskierrosluku | 2900 min ⁻¹ |
| Tehonkulutus | 520 W |
| Hiomalaikan leveys T | 20 - 25 mm |
| Hiomalaikan reiän Ø H | 32 mm |
| Hiomalaikan Ø D | 150 mm |
| Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen |
| Tuotetyyppi | Kaksoishiomakone |

Tarvikkeet

| | |
|---|-------------|
| Penkkihiomakoneen laikka H×S×K (mm) Tyyppi EK80 | 596200 EK80 |
| Penkkihiomakoneen laikka H×S×K (mm) Tyyppi C800 | 596100 C800 |
| Sovitinlevy malliin ECO-DS04 sopii tuotteelle ECO | 077515 ECO |
| Penkkihiomakoneen laikka H×S×K (mm) Tyyppi EK60 | 596200 EK60 |
| Koneen jalusta Sopii koneisiin DS04 | 077513 DS04 |
| Penkkihiomakoneen laikka H×S×K (mm) Tyyppi EK80 | 596100 EK80 |
| Penkkihiomakoneen laikka H×S×K (mm) Tyyppi C800 | 596200 C800 |
| Penkkihiomakoneen laikka H×S×K (mm) Tyyppi SC80 | 596100 SC80 |
| Silmäsuojuskilpi nroon 077502 Tyyppi ECO | 077509 ECO |
| Penkkihiomakoneen laikka H×S×K (mm) Tyyppi SC80 | 596200 SC80 |
| Penkkihiomakoneen laikka H×S×K (mm) Tyyppi NK60 | 596200 NK60 |