

**Laippamutteri, Kierre: M14****Tilaustiedot**

Tilausnumero	375390 M14
GTIN	4020772082246
Tuoteluokka	35A

Kuvaus**Malli:**

Laippamutteri (= 1,5 d korkea) DIN 6331, taottu. Sorvattu ja jyrskyttö.

Standardi:

DIN 6331

Raaka-aine:

Nuorrutusterästä, lujuus 10

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	21 mm
Laipan Ø	28 mm
Avainkoko SW	21 mm
Laipan korkeus	4,5 mm
Kierre	M14
Kulmamitta e	23,4 mm

tyyppi	6331
Tuotetyyppi	Mutteri