




Kiinnitystyökalusarja, T-uranimellismitta/kierre: 10/M10mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	375405 10/M10
GTIN	4020772083588
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Malli:

Sisältää erilaisia kiinnitystyökaluja, joita tarvitaan työkalujen, laitteiden tai työkappaleiden nopeaan kiinnittämiseen T-urapöydille. Kaikki osat ovat nuorrutusteräksestä ja niitä voi hankkia myös yksittäin.

Toimituksen sisältö:

Kiintolenkkiavain, ruuvitahna, puulaatikko

Toimituksen sisältö:

T-uraruuvit nro 375300 DIN 787: 4 kpl/ 63 mm;

4 kpl/ 100 mm;

2 kpl/ 40 mm

Vaarnaruuvit nro 375380 DIN 6379: 4 kpl/ 80 mm

Kiinnitysrauta nro 372000 DIN 6314 Z: 4 kpl/ 11×80

Korkeat mutterit nro 375385, DIN 6330 B: 6 kpl

Pidennysmutterit nro 375395: 4 kpl

Yleistukialusta nro 372200: 4 kpl/ koko 1;

4 kpl/ koko 2;

2 kpl/ koko 3

Kartiokuppi, muoto G, nro 375360 DIN 6319 G: 6 kpl

Matalakiinnitin nro 375110: 4 kpl/ koko 12

Jousellinen kiinnitysraudanpidin nro 370850: 4 kpl/ koko 12

T-uranpuhdistin nro 375512

Tekninen kuvaus

Kiinnityskorkeus 4-kertainen kiinnitys	2 - 140 mm
Puulaatikon leveys	270 mm
Kiinnityskorkeus 2-kertainen kiinnitys	2 - 230 mm
Puulaatikon korkeus	47 mm
Puulaatikon pituus	355 mm
Kierre	M10
T-uran nimellismitta	10 mm
tyyppi	6530
Tuotetyyppi	Kiinnityselementti