



## Pystykiinnitin vaakajalusta, Tyyppi: 4



### Tilaustiedot

Tilausnumero	376500 4
GTIN	4020772007775
Tuoteluokka	35A

### Kuvaus

#### Malli:

Vaakasuora jalusta asennuslevyihin ja vastaaviin kiinnittämistä varten.

- **Kompakti koko uuden kahvan ansiosta.**
- **Ergonominen 2-komponenttikahva, hyvä käyttömukavuus suurennettun käsituen ansiosta.**
- **Puristuskara suojattu häviämiseltä.**
- **Sormisuoja varmistuskiinnityksellä ilman tarttumismahdollisuutta.**

#### Käyttö:

**Nopeaan kiinnittämiseen ja irrottamiseen sarjatuotannossa** tai asennettavaksi erikoiskiinnittimiin. Sopii kiinnittämiseen porattaessa, kalvittaessa, hiottaessa, taivutettaessa, hitsattaessa, asennettaessa jne.

### Tekninen kuvaus

Kokonaiskorkeus	221 mm
Reiän Ø d	8,6 mm
Puristuskara	M8x65 mm

Reikien etäisyys f	43-46,5 mm
Puristusvoima P2	3000 N
Puristusvoima P1	1700 N
Reikien etäisyys e	32 mm
Kokonaispituus	141 mm
tyyppi	6800J
Kiinnityskorkeus H	42,5 mm
Tuotetyyppi	Pystykiinnitin