


Garant**Kierukkapora HSS-E nro 114400 täydennysarjana, pinnoittamaton, Tyyppi: 1-10,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	115300 1-10,5
GTIN	4045197024879
Tuoteluokka	11B

Kuvaus**Malli:**

Koottu DIN 338 -kierukkaporista.

Profiilihiottu: hyvä pyörintä- ja jakotarkkuus sekä tarkka terän hionta. Porat sarjatuotantoon.

Vahvistettu sydänosa, kiiltävä.

Teräväkärkinen muoto C koosta 2 mm alkaen.

Tekninen kuvaus

Porausalue	1 - 10,5 mm
Porien lukumäärä	24
Teräsarjan porrastus	0,5 mm
Varsi	Lieriövarsi
Alkureiän Ø	3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Terien lkm Z	2
Pinnoitus	pinnoittamaton

Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 338
tyyppi	N
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Kärkikulma	130 astetta
Sisäjähdytys	ei
sis. kotelon	ei
Värirengas	pun.
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	40 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	30 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	25 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	10 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	8 m/min	P
TOOLOX 33	soveltuu	8 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	8 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin	5 m/min	S
GG(G)	soveltuu	25 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	80 m/min	N
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		

Tarvikkeet

Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 5 mm	114400 5
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 4,5 mm	114400 4,5
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 4,2 mm	114400 4,2
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 10,2 mm	114400 10,2
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 6,5 mm	114400 6,5
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 9,5 mm	114400 9,5
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 1 mm	114400 1
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 6,8 mm	114400 6,8
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 3 mm	114400 3
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 6 mm	114400 6
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 3,5 mm	114400 3,5
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 7,5 mm	114400 7,5
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 10,5 mm	114400 10,5
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 8 mm	114400 8
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 2 mm	114400 2
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 5,5 mm	114400 5,5
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 10 mm	114400 10
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 7 mm	114400 7
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 8,5 mm	114400 8,5
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 9 mm	114400 9
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 3,3 mm	114400 3,3
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 1,5 mm	114400 1,5
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 4 mm	114400 4
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 2,5 mm	114400 2,5