



## XT-sisämikrometri, Mittausalue: 10-12,5mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	428500 10-12,5
GTIN	5051102212179
Tuoteluokka	46B

### Kuvaus

#### Malli:

3-piste-**XT-sisämikrometrit** pohjareikämittaukseen, koosta 12,5–16 alkaen. Sisämikrometrit tarkkuutta vaativiin mittauksiin. Kiinteät KM-mittaleuat alkaen koosta 12,5, KM-kärjet. Mittauskara karkaistu ja hiottu. Mittarumpu, syvän musta asteikko, kaikki alle asteikko-osat mattakromattuja. Tuntoräikän ansiosta tasainen mittausvoima. Kaikissa laitteissa sarjanumero ja tarkastustodistus. Micro-malli parannetulla 2 µm:n näyttötarkkuudella.

#### Käyttö:

Pohja- ja läpireikäporaukset, keskitysreunat.

#### Erikoistarvike:

Säätörengas nro 484030, jatke nro 428510.

#### Varaosa:

Mittauspää nro 428605.

### Tekninen kuvaus

Vakiomittaussyvyys	58 mm
Mittausalue	10 - 12,5 mm
Mitta a	1,9 mm

Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa	134 mm
virheraja	0,004 mm
Lukema	0,002 mm
Standardi	DIN 863
Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	B6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

## Palvelut

KalibrointiKolmipistesisämikrometri enimmäismittausalue 20 mm	022500 20
DAkS-kalibrointi3-pistesisämikrometri enimmäismittausalue 200 mm	022510 200

## Tarvikkeet

AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 11 mm	484030 11
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 12 mm	484030 12
Vaihtoteräpää XT Mittausalue 10-12,5 mm	428605 10-12,5
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 10 mm	484030 10
Jatkokappale sisämikrometrille Tyyppi 2/76	428510 2/76
Mittaleukasarja3 osaa Mittausalue 10-12,5 mm	428745 10-12,5
Vastajousisarja3 osaa Mittausalue 10-12,5 mm	428746 10-12,5