



XT-sisämikrometri, Mittausalue: 12,5-16mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	428500 12,5-16
GTIN	5051102212209
Tuoteluokka	46B

Kuvaus

Malli:

3-piste-**XT-sisämikrometrit** pohjareikämittaukseen, koosta 12,5–16 alkaen. Sisämikrometrit tarkkuutta vaativiin mittauksiin. Kiinteät KM-mittaleuat alkaen koosta 12,5, KM-kärjet. Mittauskara karkaistu ja hiottu. Mittarumpu, syvän musta asteikko, kaikki alle asteikko-osat mattakromattuja. Tuntoräikän ansiosta tasainen mittausvoima. Kaikissa laitteissa sarjanumero ja tarkastustodistus. Pohjareikien mittaukseen, koosta 12,5–16 alkaen. Sisämikrometrit tarkkuutta vaativiin mittauksiin. Kiinteät KM-mittaleuat alkaen koosta 12,5, KM-kärjet. Micro-malli parannetulla 2 µm:n näyttötarkkuudella.

Käyttö:

Pohja- ja läpireikäporaukset, keskitysreunat.

Erikoistarvike:

Säätörengas nro 484030, jatke nro 428510.

Varaosa:

Mittauspäät nro 428605.

Tekninen kuvaus

Mittausalue	12,5 - 16 mm
-------------	--------------

Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa	162 mm
Vakiomittaussyvyys	62 mm
Mitta a	0,5 mm
virheraja	0,004 mm
Lukema	0,002 mm
Standardi	DIN 863
Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	B6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

Palvelut

DAkS-kalibrointi3-pistesisämikrometri enimmäismittausalue 200 mm	022510 200
KalibrointiKolmipistesisämikrometri enimmäismittausalue 20 mm	022500 20

Tarvikkeet

AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 15 mm	484030 15
Jatkokappale sisämikrometrille Tyyppi 3/100	428510 3/100
Vaihtoteräpää XT Mittausalue 12,5-16 mm	428605 12,5-16
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 16 mm	484030 16
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 14 mm	484030 14
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 12 mm	484030 12
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 13 mm	484030 13
Mittaleukasarja3 osaa Mittausalue 12,5-16 mm	428745 12,5-16
Vastajousisarja3 osaa Mittausalue 12,5-16 mm	428746 12,5-16