

**CNMG 120404, Laji: PV720****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250102 PV720
GTIN	4960664723560
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 2,5 mm
Nirkon säde	0,4 mm
Syöttö f	0,05 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	110 - 520 m/min
Pääkäyttöalue	P
Laji	PV720
lastunmurtaja	PQ
Koneistusehto	jatkuva
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	CERMET
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120404
Vaihtojen/terien lukumäärä	4

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä