

**CNMG 120408, Laji: PV720****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250104 PV720
GTIN	4960664723577
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	PQ
Pääkäyttöalue	P
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 2,5 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	110 - 520 m/min
Laji	PV720
Nirkon säde	0,8 mm
Koneistusehto	jatkuva
Syöttö f	0,05 - 0,3 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	CERMET
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120408
Vaihtojen/terien lukumäärä	4

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä