

**CNMG 120404, Laji: PV720****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250210 PV720
GTIN	4960664723591
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	PG
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	110 - 490 m/min
Lastuamissyvyys a_p	1 - 3,5 mm
Koneistusehto	jatkuva
Laji	PV720
Nirkon säde	0,4 mm
Pääkäyttöalue	P
Syöttö f	0,15 - 0,35 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	CERMET
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120404
Vaihtojen/terien lukumäärä	4

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä