

**CNMG 120412, Laji: PV720****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250214 PV720
GTIN	4960664723614
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Laji	PV720
Lastuamissyvyys a_p	1 - 3,5 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	110 - 490 m/min
lastunmurtaja	PG
Syöttö f	0,15 - 0,35 mm/kierr,
Koneistusehto	jatkuva
Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	1,2 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	CERMET
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120412
Vaihtojen/terien lukumäärä	4

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä