

**DNMG 150604, Laji: PV720****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250796 PV720
GTIN	4960664724604
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,4 mm
Syöttö f	0,15 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	110 - 490 m/min
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	PG
Laji	PV720
Lastuamissyvyys a_p	1 - 4 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	CERMET
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150604
Vaihtojen/terien lukumäärä	4

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä