

**DNMG 150608, Laji: PV720****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250797 PV720
GTIN	4960664724611
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

DNMG 150608 PV720 Laji: PV720
lastunmurtaja: PG
Lastuamissyvyys a_p : 1 - 4 mm
Syöttö f : 0,15 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 110 - 490 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	1 - 4 mm
Nirkon säde	0,8 mm
Laji	PV720
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	PG
Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	110 - 490 m/min

Syöttö f	0,15 - 0,6 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	CERMET
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150608
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä