

**DNMG 150612, Laji: PV720****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250798 PV720
GTIN	4960664724628
Tuoteluokka	25E

**Tekninen kuvaus**

Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	jatkuva
Syöttö f	0,15 - 0,6 mm/kierr,
lastunmurtaja	PG
Laji	PV720
Nirkon säde	1,2 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	110 - 490 m/min
Lastuamissyvyys $a_p$	1 - 4 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	CERMET
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150612
Vaihtojen/terien lukumäärä	4

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä