

**SNMG 120408, Laji: PV720****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251254 PV720
GTIN	4960664724710
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,15 - 0,6 mm/kierr,
Laji	PV720
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissyvyys a_p	1 - 4 mm
lastunmurtaja	PG
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	110 - 490 m/min
Nirkon säde	0,8 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	CERMET
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 120408
Vaihtojen/terien lukumäärä	8

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä