

**TNMG 160408, Laji: PV720****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251583 PV720
GTIN	4960664725434
Tuoteluokka	25E

**Tekninen kuvaus**

Nirkon säde	0,8 mm
Pääkäyttöalue	P
Lastuamissyvyys $a_p$	1 - 4,5 mm
Syöttö $f$	0,15 - 0,6 mm/kierr,
lastunmurtaja	PG
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	110 - 490 m/min
Laji	PV720
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	CERMET
ISO-koodi-kääntöterä	TNMG 160408
Vaihtojen/terien lukumäärä	6

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä