

**WN.G 080404, Laji: PV720**

Tilaustiedot

Tilausnumero	252112 PV720
GTIN	4960664726677
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	jatkuva
Laji	PV720
Syöttö f	0,15 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	1 - 3,8 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	110 - 490 m/min
Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	0,4 mm
lastunmurtaja	PG
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	CERMET
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080404
Vaihtojen/terien lukumäärä	6

Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä