

**WN.G 080408, Laji: PV720**

Tilaustiedot

Tilausnumero	252114 PV720
GTIN	4960664726684
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	PG
Pääkäyttöalue	P
Lastuamissyvyys a_p	1 - 3,8 mm
Syöttö f	0,15 - 0,6 mm/kierr,
Laji	PV720
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	110 - 490 m/min
Koneistusehto	jatkuva
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	CERMET
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080408
Vaihtojen/terien lukumäärä	6

Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä